


CKV-251J 寸法図



▲ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故（レジオネラ感染症を含む細菌感染など）や家財の損害に結びつく恐れがあります。
- ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。
- 入浴前に必ず湯温を確認してから入浴してください。
- 急性疾患、悪性腫瘍、高熱、心臓障害、妊娠されている方、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
- 使用する前には必ず循環温浴システムの各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。
- 吸込口に髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。
- 吸込口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。
- 運転中に浴槽内に潜らないでください。
- 子供が入浴する際には十分注意してください。

ご購入にあたって


- ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合や、紛失されたときは、販売店、メーカーにご請求ください。
- 本機の対応浴水容量以下でのご使用でも、保温性の悪い条件（コンクリート浴槽、岩風呂、広く浅い浴槽等）、または、寒冷地などの場合、湯温が設定温度まで上昇しない場合があります。
- このカタログに掲載の商品は、屋外用（軒下据置）です。やむを得ず、屋内に設置する場合は、万一水漏れ等を起こしても支障のない場所や、防水対策を施して設置してください。
- 本製品は電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。
- ポリエステル系人工大理石浴槽など一部の浴槽には浴水を長時間ためて継続使用しますと、浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起こる場合があります。ご購入の際に販売店にお確かめください。
- 浴槽の金属部にステンレス製の部品以外を使用しないでください。排水口やチェーンなどの金属部は、水質によりメッキがはがれてサビることがあります。
- 浴水の浄化、保温以外の目的に使用しないでください。また、浴水は飲用等、入浴以外の目的に使用しないでください。

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●この商品に対するお問い合わせは

CKV-701JR

CKV-721JR 寸法図



浴槽水の衛生効果を上げるために

- 浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後にスポンジなどでふき取ってください。
- 浴水の交換は、1週間に1回以上行ってください。また浴水が濁ったり、臭いが発生した場合は、浴水を交換してください。
- 浴槽内のお湯は飲まないでください。
- 入浴するときは、体をよく洗ってから入浴してください。
- 入浴前にかけ湯をしてください。
- 浴槽内でタオルを使用しないでください。
- 浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
- 身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。
- 高圧の気泡発生装置（ジェットバス）との併用は行わないでください。
- ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 入浴しないときは、浴槽の蓋をしてください。
- 循環風呂釜のパイプは市販の風呂釜洗浄剤でこまめに掃除してください。なお、風呂釜や浴槽の掃除のときは本製品の使用を中止しお湯を抜いてから行ってください。
- 水道水を使用してください。ただし、飲み水に使用可能な地下水は使用できます。
- 浴槽内でシャンプー・洗剤を使用しないでください。

レジオネラ属菌について

- レジオネラ属菌は自然界の土壌や淡水（川、湖）、20℃以上の水の停滞または循環している人工環境水にも生息し、日常生活で接触する可能性の高い菌で41菌種が確認されていますが、健康な成人の場合には、菌と接触しても発症することは少ないとされています。
- 感染する可能性があるのは、菌が生息する砂塵や菌に汚染された目に見えない水粒子を呼吸器に吸い込んだような場合で、菌の混じった浴槽水に触れたりしただけでは発症することはありません。また、人から人への感染はありません。
- 特に注意しなければならないのは免疫力の低い方で、新生児、病弱な高齢者、病氣治療のために免疫力の低下している方などでは、発症すると肺炎を主症状とすると、高熱、咳、悪寒などの臨床症状が現れます。
- 感染を防ぐためには取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いいただくことが大切です。

ダブル除菌システム搭載

24時間風呂

浴室広々タイプ
屋外用（軒下据置）




VARUNA
バルナシリーズ

バルナミニ CKV-251J （単相 100V 300L 浴槽用）
バルナⅡ CKV-701JR （単相 100V 700L 浴槽用）
バルナⅡ CKV-721JR （単相 200V 700L 浴槽用）

沸き立てのお風呂が待つ暮らし
気ままで、わがままバスタイム。



300 L 浴槽用
VARUNA
バルナミニ
mini
CKV-251J



700 L 浴槽用
VARUNAⅡ
バルナⅡ
CKV-701JR / CKV-721JR

ダブル除菌システム搭載

24時間風呂

浴室広々タイプ

屋外用（軒下据置型）

一日中いつでも入れる保温・浄化システムで、お湯はいつもきれい！しかも、お手入れ簡単！

1日中いつでも入浴が楽しめます

朝も昼も深夜のお風呂も、お風呂準備なしで、いつでも入りたいとき、あったかいお風呂に入浴できます。**毎日**が、まるで**温泉気分**！



いつでもお風呂は清潔…

1日中お湯を循環、浄化、除菌、保温していますので、いつ入浴してもホッとでクリーンなお湯に保ちます。お風呂を沸かす必要がなく、「ついうっかり」の空焚きや、沸かしすぎを防止することができます。



浴槽のお掃除もカンタン楽々手間が省けます

従来のお風呂では、入浴準備が大変面倒で、しかも、毎日の繰り返しですからなおさらです。しかし、バルナなら、お湯の入れ替え、浴槽掃除の手間が省けます。



簡単操作！

節約タイマー（エコモード）設定

節約タイマーにより、入浴しないときや、保温を必要としないときなど、ヒーター切運転が行え、使用環境により異なりますが、電気代の節約につながります。

安全点検お知らせ

（点検は有料です）製品を安全に長期間お使いいただくため、設置後7年を経過すると安全点検ランプが点滅し、製品点検時期をお知らせします。

浴水保温温度設定

身体に適した温度 37℃～45℃の設定ができ、熱め好み、ぬるめ好み、どちらにも対応できます。また、保温を必要としない場合は、31℃設定や保温オフ設定もできます。※本製品は、水からの沸かし上げには適していません。

運転切替

（CKV-251Jのみ）

高速、通常、静音の運転切替が出来ます。高速運転は、水流が勢いよく噴出し、心地よい入浴が楽しめます。静音運転に設定すれば、夜間の運転も静かになり、電気代の節約にもなります。高速運転は8分、静音運転は8時間作動で通常運転に戻ります。

楽々リモコン操作

大きく見やすい文字で、カンタン操作のリモコンを採用しました。

浴水使用日数表示

浴水を清潔に保つために、浴水のべ使用日数を表示します。また、バルナIIには、浴水交換時期をランプでお知らせします。

紫外線ランプ交換お知らせ

紫外線ランプの交換時期にランプでお知らせします。

ダブル除菌システム搭載

浴室広々タイプ

屋外用（軒下据置型）

VARUNA

バルナシリーズ

消費生活用製品安全法技術基準適合製品

バルナシリーズは政令で定められた特別特定製品で、国で定めた技術上の基準に適合しています。

PS C

1日中いつでも入浴が楽しめます

朝も昼も深夜のお風呂も、お風呂準備なしで、いつでも入りたいとき、あったかいお風呂に入浴できます。**毎日**が、まるで**温泉気分**！



いつでもお風呂は清潔…

1日中お湯を循環、浄化、除菌、保温していますので、いつ入浴してもホッとでクリーンなお湯に保ちます。お風呂を沸かす必要がなく、「ついうっかり」の空焚きや、沸かしすぎを防止することができます。



浴槽のお掃除もカンタン楽々手間が省けます

従来のお風呂では、入浴準備が大変面倒で、しかも、毎日の繰り返しですからなおさらです。しかし、バルナなら、お湯の入れ替え、浴槽掃除の手間が省けます。





希望小売価格
CKV-251J 単相 100V 仕様
480,000 円（税込 528,000 円）
※上記価格は、本体・リモコン・ろ過材・吐出ユニット・吸い込みユニット・配管ホース・その他標準付属品の価格です。※設置工費は含まれておりません。



希望小売価格
CKV-701JR 単相 100V 仕様
750,000 円（税込 825,000 円）
CKV-721JR 単相 200V 仕様
850,000 円（税込 935,000 円）
※上記価格は、本体・リモコン・ろ過材・吐出ユニット・吸い込みユニット・その他標準付属品の価格で、配管部材等は含まれておりません。※設置工費は含まれておりません。※CKV-721JR は、本体への配線工事が必要です。

※補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。
※改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※24時間風呂（連日使用型循環浴槽）を業務用（公衆浴場等）で使用する場合は、関連法規等に従って衛生管理を行ってください。

- 消耗品
- トップフィルター（2枚入り）

○紫外線ランプ（1本）

○グロー球（1個）

○ろ過材ネット（1枚）

○ろ過材 バルナ mini 用（1.0kg/袋）

○ろ過材 バルナ II 用（1.4kg/袋）
- 1,100 円（税込 1,210 円）

9,800 円（税込 10,780 円）

600 円（税込 660 円）

1,800 円（税込 1,980 円）

4,220 円（税込 4,642 円）

4,172 円（税込 4,589 円）

バルナシリーズ仕様			
商品名	バルナ mini	バルナ II	
型式	CKV-251J	CKV-701JR	CKV-721JR
電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力・電流	844W・8.44A	1240/1280W・12.4/12.8A	2120/2160W・10.6/10.8A
加熱熱源	（電気ヒーター） 定格消費電力×個数	間接加熱ユニットヒーター 750W×1	間接加熱ユニットヒーター 560W×2 1000W×2
製品質量	約 17kg（ろ過材別）	約 35kg（ろ過材別）	約 40kg（ろ過材別）
電源コードの長さ	約 7m	約 5m	なし（配線工事が必要）
本体外形寸法	高さ 690×幅 351×奥行き 212mm	高さ 836×幅 392×奥行き 480mm	高さ 836×幅 392×奥行き 480mm
本体外装材質	ステンレス（SUS）	ステンレス（SUS）	ステンレス（SUS）
設置場所	屋外用（軒下据置）	屋外用（軒下据置）	屋外用（軒下据置）
対応入浴人数	1日の延べ人数（目安）7人まで	1日の延べ人数（目安）10人まで	1日の延べ人数（目安）10人まで
対応浴槽容量	300L まで（寒冷地を除く）	700L まで（寒冷地を除く）	700L まで（寒冷地を除く）
水温調整範囲	31、37～45℃（設定 1℃毎）、ヒーター OFF	31、37～45℃（設定 1℃毎）、ヒーター OFF	31、37～45℃（設定 1℃毎）、ヒーター OFF
除菌方式	紫外線照射及び光触媒（24 時間照射）	紫外線照射及び光触媒（24 時間照射）	紫外線照射及び光触媒（24 時間照射）
浄化方式	物理浄化 微生物浄化	トップフィルター ろ過材（セラミックス）	トップフィルター ろ過材（セラミックス）
水質基準（家庭用）	24 時間風呂協議会自主基準に準ずる		24 時間風呂協議会自主基準に準ずる
	2 度以下		2 度以下
	過マンガン酸カリウム消費量		25mg/L 以下
	大腸菌群		1 個 /1ml 以下
	レジオネラ属菌		10 ² CFU/100ml 未満
水質基準（業務用）	24 時間風呂協議会基準に準ずる		24 時間風呂協議会基準に準ずる
	—		公衆浴場における水質基準に関する指針に準ずる
	—		5 度以下
	—		25mg/L 以下
	—		1 個 /1ml 以下
循環管取付口径	—		検出されないこと（10CFU/100ml 未満）
	外径 21mm（専用ホースニップル）		25A
	静音 18、通常 24、高速 30L/min		27/32L/min
	6W×1		6W×2
	DC 自吸式（3 段階水流切替）		自吸式
循環ポンプ定格出力	静音 44W、通常 86W、高速 160W		120/160W
ろ過材容量	4.0kg（1.0kg×4 袋）		11.2kg（1.4kg×8 袋）
ろ過材洗浄方法	手洗い		手洗い
お手入れ（家庭用）	浴槽水換水と浴槽掃除	1 週間に 1 回以上	1 週間に 1 回以上
	トップフィルターの洗浄	毎日入浴後	毎日入浴後
	浴槽壁面のメメリ、汚れ除去	毎日入浴後	毎日入浴後
	ろ過材の洗浄	1 ヶ月に 1 回以上	1 ヶ月に 1 回以上
	配管の点検、洗浄	2～6 ヶ月に 1 回	2～6 ヶ月に 1 回
	紫外線ランプ交換	約 1 年または交換ランプが点灯・点滅したら交換	約 1 年または交換ランプが点灯・点滅したら交換
	浴槽水換水と浴槽掃除	—	1 週間に 1 回以上
	ストレーナーの洗浄	—	1 週間に 1 回以上
お手入れ（業務用）	浴槽壁面のメメリ、汚れ除去	—	毎日入浴後
	ろ過材の洗浄	—	1 週間に 1 回以上
	配管の点検、洗浄	—	1 年に 1 回程度
	紫外線ランプ交換	—	約 1 年または交換ランプが点灯・点滅したら交換
	浴槽水の消毒（浴水清浄液の投入）	—	毎日
	ろ過装置の洗浄と消毒	—	1 週間に 1 回以上
	浴槽水遊離残留塩素濃度測定	—	頻繁
	浴槽水の水质検査	—	1 年に 2 回以上
消耗品（使用数）	トップフィルター	傷んだら交換（1 枚）	傷んだら交換（1 枚）
	ろ過材	摩耗などにより減少したら補充（4 袋）	摩耗などにより減少したら補充（8 袋）
	ろ過材ネット	傷んだら交換（4 枚）	傷んだら交換（8 枚）
	紫外線ランプ	約 1 年または交換ランプが点灯・点滅したら交換（1 本）	約 1 年または交換ランプが点灯・点滅したら交換（2 本）
	グロー球	紫外線ランプ交換時に交換（1 個）	紫外線ランプ交換時に交換（2 個）
別売品	薬用入浴剤	別府八湯	薬用入浴剤 別府八湯
	配管洗浄剤	ニュークリーン 24	配管洗浄剤 ニュークリーン 24
	—	—	浴水清浄液 レジックス※
	—	—	ストレーナー（ヘアキャッチャー）
安全装置	循環ポンプ空運転防止機構（水流センサー）	循環ポンプ空運転防止機構（水流センサー）	循環ポンプ空運転防止機構（水流センサー）
	ヒーター空焚き防止機構（空焚き監視センサー、温度ヒューズ）	ヒーター空焚き防止機構（空焚き監視センサー、温度ヒューズ）	ヒーター空焚き防止機構（空焚き監視センサー、温度ヒューズ）
	浴水温度過昇保護装置（水温センサー）	浴水温度過昇保護装置（水温センサー）	浴水温度過昇保護装置（水温センサー）
	漏電防止装置（漏電保護プラグ）感度電流 6mA	漏電防止装置（漏電遮断機）感度電流 15mA	漏電防止装置（漏電遮断機）感度電流 15mA
	過電流防止装置（管ヒューズ 15A）	過電流防止装置（管ヒューズ 15A）	過電流防止装置（管ヒューズ 15A）
リモコン外形寸法	高さ 146×幅 155×奥行き 25.5mm	高さ 146×幅 155×奥行き 25.5mm	高さ 146×幅 155×奥行き 25.5mm
	10m（5m＋延長ケーブル 5m）	10m（5m＋延長ケーブル 5m）	10m（5m＋延長ケーブル 5m）
配管ホース	内径 17.5×外径 24×長さ 3600mm×1 本	—	—
エアホース	内径 6×外径 9×長さ 700mm×1 本	—	—

- 別売品
- 配管洗浄剤 ニュークリーン 24（1.5kg ボトル）

○ニュークリーン 24（7.5kg×2 袋）

○薬用入浴剤 別府八湯（900g×4）

○浴水清浄液 レジックス（2.5L）

○ストレーナー（ヘアキャッチャー）
- 3,300 円（税込 3,630 円）

35,200 円（税込 38,720 円）

8,800 円（税込 9,680 円）

7,570 円（税込 8,327 円）

35,000 円（税込 38,500 円）
- ※「レジックス」は「別府八湯」と併用しないでください。
別府八湯の成分と反応、浴水が茶褐色に変色し、レジックスの効果が失われます。

